


43. ザ・ウォールⅡ 直線部（大地震対応型）




呼び名	寸 法 (mm)												参考重量 (kg)
	H	B	t1	t2	t3	t4	d1	d2	d3	d4	R	h	
1,000	1,000	750	150	110	110	150	160	110	300	440	150	550	1,020
1,250	1,250	900		105	130	200	170			580		750	1,290
1,500	1,500	1,050			150	240	180			720		850	1,590
1,750B	1,750	1,300	200	105	160	260	200	110	300	850	225	850	2,110
2,000B	2,000	1,500			180	280	220			990		850	2,510
2,250B	2,250	1,650			200	350	230			1,130		850	2,920
2,500B	2,500	1,850	250	110	210	400	250	115	300	1,260	300	900	3,530
2,750B	2,750	2,050			230	480	280			1,400		900	4,140
3,000B	3,000	2,200			250	550	300			1,530		950	4,750
許容差	+10-5	+10-5	+5-2	-	-	+5-2	+5-2	-	-	-	+10-5	-	-

※吊治具はメーカー指定のものを使用してください。

※規格外の高さを使用する場合は、直近上位の擁壁高を準用できます。

43. ザ・ウォールⅡ コーナー部90°（大地震対応型）



呼 び 名	寸 法 (mm)												参考重量 (kg)							
	H	L	B	t	d	h	p	q	r	l	m	b								
C1,000 -90	1,000	1,500	750	150	150	550	750		150	150	-	1,061	1,610							
C1,250 -90	1,250		900			750						849	1,910							
C1,500 -90	1,500		1,050			750						636	2,200							
C1,750 -90	1,750	1,700	1,200	200	200	850	850	-	225	300	150	707	3,780							
C1,750B-90			1,300								-	566	3,810							
C2,000 -90	2,000		1,450								-	353	4,190							
C2,000B-90			1,500								-	283	4,220							
C2,250 -90	2,250	1,900	1,650	250	250	900	1050	1250	250		150	283	4,610							
C2,250B-90			1,700								-	71	4,620							
C2,500 -90	2,500		1,850								250	250	950	750				150	283	7,090
C2,500B-90																		2,100	2,050	-
C2,750 -90	2,750	2,000	1,950	200	8,740															
C2,750B-90						2,250	2,200	-	8,750											
C3,000 -90	3,000	2,250	2,200																	
C3,000B-90																				
許 容 差	+10-5	+10-5	+10-5	+5-2	+5-2	-	-	-	-	-	-	-	-							


※吊金具はメーカー指定のものを使用してください。

※規格外の高さを使用する場合は、直近上位の擁壁高を準用できます。

※呼び名にBの付くものを使用した場合、控えブロックが小さくなること、または無くなる場合があります。

※呼び名にBが付くものを取り扱っていない場合があります。メーカーに問い合わせ願います。

43. ザ・ウォールⅡ コーナー部135°（大地震対応型）



呼 び 名	寸 法 (mm)												参考重量 (kg)		
	H	L	B	t	d	h	p	q	r	l	m	b			
C1,000 -135	1,000	1,500	750	150	150	550	750		150	150	-	2,198	1,830		
C1,250 -135	1,250		900			750						2,083	2,200		
C1,500 -135	1,500		1,050			750						1,968	2,570		
C1,750 -135	1,750	1,700	1,200	200	200	850	850	-	225	300	150	2,223	4,440		
C1,750B-135			1,300								-	2,146	4,540		
C2,000 -135	2,000		1,450								150	2,031	4,940		
C2,000B-135	2,250	1,900	1,500	250	250	850	650	1,050	250		150	1,993	5,520		
C2,250 -135			1,650								-	1,878	5,650		
C2,250B-135	2,500		1,700								150	2,210	8,570		
C2,500 -135	2,500	2,100	1,850	250	250	900	650	1,250	250		-	2,095	8,750		
C2,500B-135			1,900								1,850	150	2,311	9,300	
C2,750 -135	2,750		2,000								1,950	250	250	950	750
C2,750B-135	2,250	2,050	2,200	-	2,474	12,520									
C3,000B-135	3,000	2,200	2,200	-	2,474	12,520									
許 容 差	+10-5	+10-5	+10-5	+5-2	+5-2	-	-	-	-		-	-	-	-	


※吊治具はメーカー指定のものを使用してください。

※規格外の高さを使用する場合は、直近上位の擁壁高を準用できます。

※呼び名にBの付くものを使用した場合、控えブロックが小さくなること、または無くなる場合があります。

※呼び名にBが付くものを取り扱っていない場合があります。メーカーに問い合わせ願います。

43. ザ・ウォールⅡ コーナー部150°（大地震対応型）



呼 び 名	寸 法 (mm)												参考重量 (kg)				
	H	L	B	t	d	h	p	q	r	l	m	b					
C1,000 -150	1,000	1,500	750	150	150	550	750		150	150	-	2,510	1,840				
C1,250 -150	1,250		900			750						2,432	2,230				
C1,500 -150	1,500		1,050			750						2,354	2,620				
C1,750 -150	1,750	1,700	1,200	200	200	850	850	-	225	300	150	2,663	4,550				
C1,750B-150			1,300								-	2,611	4,670				
C2,000 -150	2,000		1,450								150	2,534	5,070				
C2,000B-150			1,500								-	2,534	5,250				
C2,250 -150	2,250		1,650				1050				150	2,508	5,710				
C2,250B-150			1,650								-	2,430	5,880				
C2,500 -150	2,500	1,900	1,700	250	250	650	1250	250	150		2,791	8,880					
C2,500B-150			1,850						-		2,713	9,120					
C2,750 -150	2,750		2,050						150		2,996	9,680					
C2,750B-150			2,100						2,050		-	2,996	11,180				
C3,000 -150			2,000			1,950			200		2,854	11,010					
C3,000B-150	3,000	2,250	2,200			950			750		-	-	-	-	-	-	-
許 容 差	+10-5	+10-5	+10-5	+5-2	+5-2	-	-	-	-	-	-	-	-				

※吊治具はメーカー指定のものを使用してください。

※規格外の高さを使用する場合は、直近上位の擁壁高を準用できます。

※呼び名にBの付くものを使用した場合、控えブロックが小さくなること、または無くなる場合があります。

※呼び名にBが付くものを取り扱っていない場合があります。メーカーに問い合わせ願います。